

Système de collecteur d'alimentation en PVC

Système de collecteur d'alimentation complet (mâle et femelle)

Caractéristiques

- Le système de collecteur télescopique permet de remplacer les vannes (présentant différentes longueurs) sans découper des pièces ou en ajouter de nouvelles
- Les grands joints toriques garantissent une protection efficace contre les fuites
- Toutes les pièces sont serrées manuellement
- Les connecteurs de vannes femelles se raccordent directement aux vannes mâles sans nécessiter d'adaptateur
- Les connecteurs de vannes mâles se raccordent directement aux vannes femelles sans nécessiter de couplage
- Aucun ruban d'étanchéité Teflon® nécessaire à l'assemblage

Spécifications

- Pression de fonctionnement : 10,5 bar

Modèles

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

Série RB 1300 - Connecteurs de vannes mâles

- RB1301-010 : raccord union 1" F X pivot 1" M X 1" M
- RB1301-210 : 1" F X 2 sorties pivot 1" M X 1" M
- RB1303-010 : double té pivotant 2 sorties pivot 1" M X 1" F
- RB1306-010 : coude union 1" M X pivot 1" M
- RB1312-010 : coude union 1" F X pivot 1" M
- RB1320-010 : section union 1" F X 2 sorties pivot 1" M X 1" M
- RB1330-010 : raccord union 1" F X 1" F
- RB1330-131 : raccord union 1" F X ¾" F
- RB1348-010 : bouchon 1" F
- RB1301-310 : collecteur d'alimentation 3 sorties 1" F X 3 sorties pivot 1" M X 1" M
- RB1301-410 : collecteur d'alimentation 4 sorties 1" F X 4 sorties pivot 1" M X 1" M

Série RB 1200 - Connecteurs de vannes femelles

- RB1201-010 : raccord union 1" F X pivot 1" F X 1" M
- RB1201-210 : 1" F X 2 sorties pivot 1" F X 1" M
- RB1203-010 : double té pivotant 2 sorties pivot 1" F X 1" F
- RB1206-010 : coude union 1" M X pivot 1" F
- RB1212-010 : coude union 1" F X pivot 1" F
- RB1220-010 : Section union 1" F X pivot 1" F X pivot 1" F X 1" M
- RB1234-010 : adaptateur pour l'Europe 1"
- RB1201-310 : collecteur d'alimentation 3 sorties 1" F X 3 sorties pivot 1" F X 1" M
- RB1201-410 : collecteur d'alimentation 4 sorties 1" F X 4 sorties pivot 1" F X 1" M
- RB1239-131 : adaptateur 1" M X ¾" F
- RB1282-010 : adaptateur 1" M X 1" M
- RB1282-131 : adaptateur 1" M X ¾" M



MTT-100

Té de collecteur d'alimentation pour électrovannes

Application

- Té utilisé pour créer un collecteur d'alimentation pour des vannes filettées femelles BSP 2,54 cm (26/34)

Caractéristiques

- Aucun outil requis
- Le joint torique permet un raccordement étanche des différents té (aucun Teflon nécessaire)
- Espacement correct des vannes
- Utilisé pour créer un collecteur d'alimentation de vanne adapté au nombre de vannes souhaité (un MTT-100 par électrovanne)

Spécifications

- Pression : jusqu'à 10 bar
- 1" mâle x 1" (26/34) mâle (avec joint torique) x 1" (26/34) BSP femelle

Dimensions

- Longueur : 12 cm

Modèle

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- MTT-100

MTT-100

